

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	3101690000
Typ	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X
GTIN (EAN)	4099987143141
Förp.	1 items

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	10 mm	Byggdjup (tum)	0.3937 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0.3937 inch
Längd	465 mm	Bygglängd (tum)	18.3071 inch
Nettovikt	228 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 - 50°C
-----------------	------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

Allmänna tekniska data

LED-modulens form	rektangulär	Livslängd	60.000 h
Skyddsklass	IP67	Verkningsgradsklass (enligt EU-direktiv nr. 874/2012)	Not required

Anslutningsdata

Anslutningsgänga	utan
------------------	------

Elektriska data

Märkspänning	≤ 5 V DC	Effekt	2.1 W
Reglerbar effekt	Ja		

Materialdata

Kapslingsmaterial	Aluminium	Gjutmassa	PUR V0
-------------------	-----------	-----------	--------


Tekniska data för kabel

Kabel material	PUR	Mantelfärg	svart
Kapslingsmaterial	Aluminium	Kabellängd	5 m

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Ritning



M8 / M12 monteringsbygel

Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställdonsledning.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M12-CLIP	Utförande
Art.nr.	1362750000	
GTIN (EAN)	4050118164879	
Förp.	10 ST	