

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	3101700000
Typ	<a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X</a>
GTIN (EAN)	4099987143158
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	10 mm	Byggdjup (tum)	0.3937 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0.3937 inch
Längd	265 mm	Bygglängd (tum)	10.433 inch
Nettovikt	205 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-20 - 50°C
-----------------	------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0

## Allmänna tekniska data

LED-modulens form	rektangulär	Livslängd	60.000 h
Skyddsklass	IP67	Verkningsgradsklass (enligt EU-direktiv nr. 874/2012)	Not required

## Anslutningsdata

Anslutningsgänga	utan
------------------	------

## Elektriska data

Märkspänning	≤ 5 V DC	Effekt	1.2 W
Reglerbar effekt	Ja		

## Materialdata

Kapslingsmaterial	Aluminium	Gjutmassa	PUR V0
-------------------	-----------	-----------	--------


## Tekniska data för kabel

Kabel material	PUR	Mantelfärg	svart
Kapslingsmaterial	Aluminium	Kabellängd	5 m

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

**Ritning**



**M8 / M12 monteringsbygel**

Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställdonsledning.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SAI-M12-CLIP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1362750000</a>	
GTIN (EAN)	4050118164879	
Förp.	10 ST	