

**AC SB M 125A 4POL CG 06KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fotovoltaik, Switch, Växla fränskiljare, 600 V AC, 125 A, 4-polig, Manuell brytare
Art.nr.	<a href="#">3103180000</a>
Typ	AC SB M 125A 4POL CG 06KV
GTIN (EAN)	4099987148382
Förp.	1 items

## AC SB M 125A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	142 mm	Byggdjup (tum)	5.5905 inch
Höjd	320 mm	Bygghöjd (tum)	12.5984 inch
Bredd	205 mm	Byggbredd (tum)	8.0709 inch
Nettovikt	1773 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur -25 °C...55 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Garanti

Tidsperiod 5 År

## allmänna data

Normer IEC 60947-3 Skyddsklass IP65  
Installationsplats Skyddat utomhusområde (>1 km från havet)

## Lastbrytare

Spänningstyp	AC	Nominell spänning	415 V
Märkström	125 A	Antal kontakter som brytande kontakt	0
Nominell, huvudsakligt aktiv brytande belastningsström	125 A	Anslutning	Skruvanslutning
Nominell kortslutningsström	2.1 kA	Nominell toppström	2.5 kA
Mekanisk uthållighetsklass	M2 (10000)	Antal kontakter som slutande kontakt	4

## Anslutning

Byggform som huvudströmbrytare Ja Apparat med förkonfektionerad kabeldragning Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

**Tekniska data**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Offertexter**

Annonstext lång	Load break Switch in polyester housing. Suitable for disconnection on the AC side. Number of poles: 4 Rated operational current (Ie) (Ie): - according to IEC (AC-21): 125 A Rated operational voltage (Ue): - according to IEC: 415 V Suitability for use: Emergency Stop Switch: No Main Switch: Yes Number of contacts normally open: 4 Number of contacts normally closed: 0 Number of switching positions: 2 Lockable: Yes The switch is mounted using 4 screws. Protection class (IP): 65 Polyester housing with knockouts for cable glands. Dimensions HxWxD: 320x205x142 mm. Approved according to Low-voltage Switchgear and Controlgear: IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Part 107 (EN 60947-3)
-----------------	---

