

HDC HQ DC-LOCKLEV 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**IP65**

HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu särskilt skydd – chassikåpan (lock och metallbygel) kan säkras med ett hänglås.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: , Skyddsklass:
Art.nr.	3103570000
Typ	HDC HQ DC-LOCKLEV 3
GTIN (EAN)	4099987152204
Förp.	1 items

HDC HQ DC-LOCKLEV 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Längd	25.66 mm	Bygglängd (tum)	1.0102 inch
Nettovikt	2 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Kemikaliebeständighet	Innehåll	Beständighet
	Aceton	Villkorligt beständigt
	Borrolja	Beständigt
	Diesel	Beständigt
	Etylalkohol	Beständigt
	Växellådsolja	Beständigt
	Hydraulolja	Beständigt
	Kylmedium	Beständigt
	Petroleumbensin	Beständigt
	Svett	Beständigt
	Bensin premium	Villkorligt beständigt
	Vatten	Beständigt
	UV	Instabilt
	Ozon	Instabilt

Allmänna data

Serie HQ

Utförande

Anslutningstyp utan Färg (RAL) RAL 7001

Viktig hänvisningstext

Produktinformation HDC – Kompletterande uppsättning HQ-fästen för låsbara ytmonterade höljen, utökning av den låsnivån till nivå 3 (VDE spec 90037), särskilt för DC-mikronät

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92

HDC HQ DC-LOCKLEV 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tekniska data

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC HQ DC-LOCKLEV 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

