

HDC HQ DC-LOCKLEV 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**IP65**

HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu särskilt skydd – chassikåpan (lock och metallbygel) kan säkras med ett hänglås.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: , Skyddsklass:
Art.nr.	3103570000
Typ	HDC HQ DC-LOCKLEV 3
GTIN (EAN)	4099987152204
Förp.	1 items

HDC HQ DC-LOCKLEV 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Längd 25.66 mm Bygglängd (tum) 1.0102 inch
Nettovikt 2 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Kemikaliebeständighet	Innehåll	Aceton
Kemisk beständighet		Villkorligt beständigt
Innehåll		Borrolja
Kemisk beständighet		Beständigt
Innehåll		Diesel
Kemisk beständighet		Beständigt
Innehåll		Etylalkohol
Kemisk beständighet		Beständigt
Innehåll		Växellådsolja
Kemisk beständighet		Beständigt
Innehåll		Hydraulolja
Kemisk beständighet		Beständigt
Innehåll		Kylmedium
Kemisk beständighet		Beständigt
Innehåll		Petroleumbensin
Kemisk beständighet		Beständigt
Innehåll		Svett
Kemisk beständighet		Beständigt
Innehåll		Bensin premium
Kemisk beständighet		Villkorligt beständigt
Innehåll		Vatten
Kemisk beständighet		Beständigt
Innehåll		UV
Kemisk beständighet		Instabilt
Innehåll		Ozon
Kemisk beständighet		Instabilt

Allmänna data

Serie HQ

Utförande

Färg (RAL) RAL 7001

Viktig hänvisningstext

Produktinformation HDC – Kompletterande uppsättning HQ-fästen för låsbara ytmonterade höljen, utökning av den låsnivån till nivå 3 (VDE spec 90037), särskilt för DC-mikronät

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92

HDC HQ DC-LOCKLEV 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tekniska data

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC HQ DC-LOCKLEV 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

