

IE-C6NO8LW0004S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Förmonterade kablar med 2x RJ45 i IP20, lämpliga för smarta mätkablar, Cat.6 Microline – extra tunna (AWG30), oskärmade, för trånga utrymmen, andra färger på begäran

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Patchkabel, Mircoline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.4 m, , Rak, 6 kV |
| Art.nr. | 3109120004 |
| Typ | IE-C6NO8LW0004S40S40-W-K6KV |
| GTIN (EAN) | 4099987186421 |
| Förp. | 1 items |

IE-C6NO8LW0004S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|-------|-----------------|-------------|
| Längd | 0.4 m | Bygglängd (tum) | 15.748 inch |
| Nettovikt | 16 g | | |

Temperaturer

| | | |
|-----------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur | -20 °C...60 °C |
|-----------------|-----------------|----------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna standarder

| | |
|-----------------|-------------|
| Kontaktton Norm | IEC 60603-7 |
|-----------------|-------------|

Elektriska egenskaper

| | | | |
|---------------------------|-----|------------|---------------------|
| Ledningsförmåga vid 50 °C | 1 A | PoE / PoE+ | enligt IEEE 802.3at |
|---------------------------|-----|------------|---------------------|

Normer

| | |
|-----------------|-------------|
| Kontaktton Norm | IEC 60603-7 |
|-----------------|-------------|

Anslutningsstickpropp

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|--|
| Stickkontakt höger | RJ45, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad | Stickkontakt vänster | RJ45, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad |
|--------------------|--|----------------------|--|

Elektriska egenskaper kabel

| | | | |
|------------------|------|----------|--------|
| Märkstötspänning | 6 kV | Kategori | Cat. 6 |
|------------------|------|----------|--------|

Kabeluppbyggnad

| | | | |
|----------------------|---|----------------------|-------------|
| Mantelfärg | vit | Area | 4x2xAWG30/7 |
| Avskärmning | U/UTP | Antal ledare | 8 |
| Isolering | PE | Manteldiameter, max. | 3.3 mm |
| Manteldiameter, min. | 2.9 mm | Material mantel | LSZH |
| Färbodning | vit/blå, vit/orange, vit/grön, vit/brun | | |

IE-C6NO8LW0004S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Kontakt höger

| | |
|--------------------|--|
| Stickkontakt höger | RJ45, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad |
|--------------------|--|

Kontakt vänster

| | |
|----------------------|--|
| Stickkontakt vänster | RJ45, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad |
|----------------------|--|

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

| | | | |
|------------------|-----|---------------|-----|
| Oljebeständighet | No | Färgkod | vit |
| Halogener | Nej | Flamhärdighet | No |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

