

IE-C6NO8LW0025S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Förmonterade kablar med 2x RJ45 i IP20, lämpliga för smarta mätkablar, Cat.6 Microline – extra tunna (AWG30), oskärmade, för trånga utrymmen, andra färger på begäran

Allmänna beställningsdata

Utförande	Patchkabel, Mircoline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 2.5 m, , Rak, 6 kV
Art.nr.	3109120025
Typ	IE-C6NO8LW0025S40S40-W-K6KV
GTIN (EAN)	4099987186483
Förp.	1 items

IE-C6NO8LW0025S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Längd	2.5 m	Bygglängd (tum)	98.4252 inch
Nettovikt	32 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-20 °C...60 °C
-----------------	-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 60603-7
-----------------	-------------

Elektriska egenskaper

Ledningsförmåga vid 50 °C	1 A	PoE / PoE+	enligt IEEE 802.3at
---------------------------	-----	------------	---------------------

Normer

Kontaktton Norm	IEC 60603-7
-----------------	-------------

Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger	RJ45, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad	Stickkontakt vänster	RJ45, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad
--------------------	--	----------------------	--

Elektriska egenskaper kabel

Märkstötspänning	6 kV	Kategori	Cat. 6
------------------	------	----------	--------

Kabeluppbyggnad

Mantelfärg	vit	Area	4x2xAWG30/7
Avskärmning	U/UTP	Antal ledare	8
Isolering	PE	Manteldiameter, max.	3.3 mm
Manteldiameter, min.	2.9 mm	Material mantel	LSZH
Färbodning	vit/blå, vit/orange, vit/grön, vit/brun		

IE-C6NO8LW0025S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Kontakt höger

Stickkontakt höger	RJ45, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad
--------------------	--

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	RJ45, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad
----------------------	--

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Oljebeständighet	No	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Flamhärdighet	No

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

