

**MULTIMETER CCM 400A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Multimetrar kan mäta ett stort antal mätstorheter. Mät-möjligheten för spänning, motstånd, genomgångstestet och diodtestet finns som standard på varje instrument. Därutöver har de enskilda multimetrarna ytterligare mät-möjligheter, som t.ex. för ström, frekvens, kapacitet och temperatur. Digitala multimetrar har fördelen av en entydig indikering, som kan läsas av enkelt och direkt. Fel, som beror på felaktig omräkning av mätområdena eller avläsningsfel tillhör det förgångna med dessa apparater.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Multimeter., Ja
Art.nr.	<a href="#">3113240000</a>
Typ	MULTIMETER CCM 400A
GTIN (EAN)	4099987201315
Förp.	1 items

## MULTIMETER CCM 400A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	42 mm	Byggdjup (tum)	1.6535 inch
Höjd	220 mm	Bygghöjd (tum)	8.6614 inch
Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3.1496 inch
Nettovikt	350 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning Digitalt tångmätinstrument

## PW64 Mät- och provutrustning

Kapacitetsmätvärde max.	100 µF	Kapacitetsmätvärde min.	51.2 nF
Mätkretskategori	CAT IV	Mätområde Spänning/AC	1 - 1 000 V
Mätområde Spänning/DC	1 - 1,500 V	Strömmätvärde max.	400 A
Arbetstemperatur max.	50 °C	Arbetstemperatur min.	0 °C
Frekvensområde, max.	5000 MHz	Frekvensområde, min.	5000 Hz
Frekvensmätning	Ja	Indikering	digital
Skyddsklass	IP40	Strömart	AC/DC
Mätområde för motstånd, max.	40 kΩ	Mätområde för motstånd, min.	400 Ω
Batterityp	Batteri 1,5 V typ AAA	Kretsprovning	Ja
Tillgänglig som adapter för anslutning till multimeter	Nej	Spänningsmätning, kretskategori, max.	1000 V
Med DC-spänningsmätning	Ja	Med äkta RMS-mätning (TRMS)	Ja
Med bakgrundsbelysning av display	Ja	Val av mätområde	Automatisk
Med kapacitetsmätning	Ja	Med läckströmsmätning	Nej
Med temperaturmätning	Nej	Tångöppningsbredd	35 mm
Med övertondsmätning	Nej	Med AC-spänningsmätning	Ja
Strömmätning av matnings- och returledning tillgänglig	Nej	Strömmätområde, växelström, max.	400 A
Strömmätområde, likström, max.	1500 A		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000380	ETIM 9.0	EC000380
ETIM 10.0	EC000380	ECLASS 14.0	27-20-03-12
ECLASS 15.0	27-20-03-12		

**MULTIMETER CCM 400A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

