

FW P4 P1S AUN1 TY GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEEE 1394a – FireWire-honkontakter och fältmonterbara stickkontakter – flexibla dataanslutningar
FireWire-honkontakter från Weidmüller erbjuder snabb dataöverföring och enkel justering på arbetsplatsen – perfekt för industrianvändningar

Kännetecken och fördelar:

- Robust och hållbar: Utformad för krävande miljöer med stabil låsfunktion
- EMC-skydd: Tillförlitligt skydd mot störningar för ren dataöverföring
- Hot Plug & Play: Apparater kan anslutas under driften och detekteras
- Snabb och förlustfri överföring på upp till 400 Mbit/s
- Integrerad energiförsörjning DC (8 till 33 V DC, 1,5 A, max. 48 W)
- Enkel montering utan specialverktyg på plats, med lödbägaranslutning på den fältmonterbara anslutningen

Allmänna beställningsdata

Utförande	, Kretskortsstickanslutning, 10 Gbit/s, Stickcykler: , Antal poler: 6, AgNi blyxt guldpläterad
Art.nr.	3116230000
Typ	FW P4 P1S AUN1 TY GY
GTIN (EAN)	4099987230520
Förp.	1 items

FW P4 P1S AUN1 TY GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	10 g
-----------	------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Systemspecifikationer

Antal poler	6	Skärmmaterial	Stål, förnicklad
Överföringshastighet	10 Gbit/s	Skyddsklass	IP20
Effektkategori	10 Gbit/s		

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstånd	≥ 500 MΩ
--------------------	----------

Packaging

VPE-längd	0.00 mm	VPE-bredd	0.00 mm
VPE-höjd	0.00 mm		

Materialdata

Färgkod	Silver	Färgtabell (jämförbar)	RAL 7001
Isolationsmotstånd	≥ 500 MΩ	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kontaktmaterial	Kopparlegering	Kontaktyta	AgNi blyt guldpläterad
Drifttemperatur, min.	-25 °C	Drifttemperatur, max	85 °C


Viktig hänvisningstext

Hänvisningstext

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-01-90
ECLASS 15.0	27-44-01-90		

Drawings



FW P4 P1S AUN1 TY GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

