

VPU AC EXTENDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Omfattande tillbehör för hela produktsortimentet

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3123500000
Typ	VPU AC EXTENDER
GTIN (EAN)	4099987270175
Förp.	8 items

VPU AC EXTENDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	14 g
-----------	------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Isolationskoordinater enligt EN 50178

Överspänningskategori	III	Nedsmutningsgrad	2
-----------------------	-----	------------------	---

Märkdata IEC/EN

Märkspänning (AC)	1000 V	Spänningstyp	AC
-------------------	--------	--------------	----

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Åtdragningsmoment, min.	2 Nm
Åtdragningsmoment, max.	4.5 Nm	Ledardiameter, entrådig min.	2.5 mm ²
Ledardiameter, entrådig max.	25 mm ²	Ledarearea, fintrådig, min.	2.5 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, max.	16 mm ²	Anslutningsarea, flertrådig, min.	2.5 mm ²
Anslutningsarea, flertrådig, max.	25 mm ²		

Elektriska data

Spänningstyp	AC	Märkström	100 A
--------------	----	-----------	-------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-12-92
ECLASS 15.0	27-17-12-92		