

CUTFIX PRO FEEDER XL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- För automatisk kapning av enskilda ledare till en specificerad längd.
- Hög repeter Noggrannhet genom en noggrann DC-servo enhet
- Gränssnitt för styrning av kapautomaten via en IBM-kompatibel PC

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3125090000
Typ	CUTFIX PRO FEEDER XL
GTIN (EAN)	4099987282055
Förp.	1 items

CUTFIX PRO FEEDER XL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	370 mm	Byggdjup (tum)	14.5669 inch
Höjd	250 mm	Bygghöjd (tum)	9.8425 inch
Bredd	300 mm	Byggbredd (tum)	11.811 inch
Nettovikt	13000 g		

Kapningsautomater

Anslutningseffekt	0.1 kW	Mängdförval max.	Inställbar dels mängdkodning
Drivning	electrical	Tangentbord	Pekdisplay
Indikeringsdisplay	LCD-indikering	Längdförval, max.	999999 mm
Längdförval, min.	10 mm	Programvara	för datautbyte med IBM- kompatibel PC
Genomföring (max. diameter)	8 mm Ytterdiameter	elektroanslutning	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Fintrådiga/massiva enledare	max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		