Datablad

ESG-FO 6/17 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Garanterad lång livslängd: ESG
De flerfärgade och i flera format formaterade etiketterna har ett starkt självhäftande skikt för att säkerställa den bästa möjliga vidhäftningen vid den underliggande ytan. Dubbellaminerad polyester gör basmaterialet mycket tunt och ändå extremt rivhållfast.
Dina fördelar med MultiMark
- ”Olika material för olika krav“
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3128340000
Typ	ESG-FO 6/17 MM BL
GTIN (EAN)	4099987301695
Förp.	1000 items

ESG-FO 6/17 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.55 mm	Byggdjup (tum)	0.0217 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2362 inch
Bredd	17 mm	Byggbredd (tum)	0.6693 inch
Nettovikt	0.06 g		

Allmänna data

Limma	PE-skum med självhäftande akrylskikt	Utförande	självhäftande, halogenfri
Bredd	17 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	80 °C	Temperaturområde för användning min.	-30 °C
Färgkod	blå	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyester	Skrivna tecken	utan
Teckenfältets storlek	6 x 17 mm	Godkännande enligt UL 969	Ja
Antal per rulle	1000		

Apparatmärkning

Halogener	Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		