

**IE-C6GO6LD0030F40F40-X-K3KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Patchkabel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 3 m, 6 kV |
| Art.nr.    | <a href="#">3136130030</a>                     |
| Typ        | IE-C6GO6LD0030F40F40-X-K3KV                    |
| GTIN (EAN) | 4099987349383                                  |
| Förp.      | 1 items  |

## IE-C6GO6LD0030F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |      |                 |               |
|-----------|------|-----------------|---------------|
| Längd     | 3 m  | Bygglängd (tum) | 118.1102 inch |
| Nettovikt | 79 g |                 |               |

## Temperaturer

|                 |                 |                |
|-----------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur | -20 °C...60 °C |
|-----------------|-----------------|----------------|

## Allmänna standarder

|                 |            |  |                       |
|-----------------|------------|--|-----------------------|
| Kontaktdon Norm | TIA-1096-A | Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
|-----------------|------------|--|-----------------------|

## Anslutningsstickpropp

|                    |  |                      |  |
|--------------------|--|----------------------|--|
| Stickkontakt höger | RJ12, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad | Stickkontakt vänster | RJ12, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad |
|--------------------|--|----------------------|--|

## Elektriska egenskaper kabel

|                  |       |                          |          |
|------------------|-------|--------------------------|----------|
| Märkstötspänning | 6 kV  | Isolationsmotstånd       | ≥ 100 MΩ |
| Kategori         | Cat.3 | Isolationsspänning, max. | 300 V    |

## Kabeluppbyggnad

|                      |              |                      |       |
|----------------------|--------------|----------------------|-------|
| Manteldiameter       | 4.8 mm       | Mantelfärg           | grå   |
| Area                 | 3x2xAWG 24/7 | Avskärmning          | U/UTP |
| Antal ledare         | 6            | Manteldiameter, max. | 5 mm  |
| Manteldiameter, min. | 4.6 mm       | Material mantel      | LSZH  |

## Kontakt höger

|                    |  |
|--------------------|--|
| Stickkontakt höger | RJ12, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad |
|--------------------|--|

## Kontakt vänster

|                      |  |
|----------------------|--|
| Stickkontakt vänster | RJ12, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad |
|----------------------|--|

## Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

|                  |     |               |                                |
|------------------|-----|---------------|--------------------------------|
| Oljebeständighet | No  | Färgkod       | röd, grå                       |
| Halogener        | Nej | Flamhärdighet | in accordance with IEC 60332-1 |

**Tekniska data****Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |