

**RC F P4 M20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

De runda anslutningarna med skruvsystem kännetecknas av sin kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
|            |                             |
| Art.nr.    | 3136920000                  |
| Typ        | <a href="#">RC F P4 M20</a> |
| GTIN (EAN) | 4099987356237               |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Diameter

20 mm

Nettovikt

12 g

## Temperaturer

Lagertemperatur

Omgivningstemperatur

-25 °C... 125 °C

Drifttemperatur

-40 °C...60 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler

4

Kontaktyta

Mässing

Anslutningstyp

Skruvanslutning

Kabeldiameter max.

13 mm

Kontaktmaterial

Mässing

Ledardiameter, min.

0.5 mm<sup>2</sup>

Märkström

17.5 A

Kontakttyp

Hona

Material låsring

Plast

Anslutningsarea min.

0.5 mm<sup>2</sup>

Kodering

ingen

LED

Nej

Kapslingsmaterial

PA 66

Kabeldiameter min.

7 mm

Ledardiameter, max.

4 mm<sup>2</sup>

Nominell spänning

500 V

Skyddsklass

IP68

Skärmanslutning

Nej

Anslutningsarea max.

4 mm<sup>2</sup>

## Allmänna uppgifter

Antal poler

4

Skydd polförväxling

Ja

Kapslingsmaterial

PA 66

Anslutningsgänga

M20

Anslutningstyp

Skruvanslutning

## Klassificeringar

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 15.0

27-44-01-16

ETIM 9.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16