

RC M P4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



De runda anslutningarna med skruvsystem kännetecknas av sin kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3136930000
Typ	RC M P4
GTIN (EAN)	4099987356244

RC M P4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Diameter

20 mm

Nettovikt

20 g

Temperaturer

Lagertemperatur

Omgivningstemperatur

-25 °C... 125 °C

Drifttemperatur

-40 °C...60 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler

4

Kodering

ingen

Kontaktyta

Mässing

LED

Nej

Anslutningstyp

Skruvanslutning

Kapslingsmaterial

PA 66

Kabeldiameter max.

13 mm

Kabeldiameter min.

7 mm

Kontaktmaterial

Mässing

Ledardiameter, max.

4 mm²

Ledardiameter, min.

0.5 mm²

Nominell spänning

500 V

Märkström

17.5 A

Skyddsklass

IP68

Kontakttyp

Hane

Skärmanslutning

Nej

Material låsring

Plast

Anslutningsarea max.

4 mm²

Anslutningsarea min.

0.5 mm²

Allmänna uppgifter

Antal poler

4

Anslutningsgंगा

M20

Skydd polförväxling

Ja

Anslutningstyp

Skruvanslutning

Kapslingsmaterial

PA 66

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 9.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

ECLASS 15.0

27-44-01-16