

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	3138090000
Typ	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X
GTIN (EAN)	4099987365963
Förp.	1 items

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	10 mm	Byggdjup (tum)	0.3937 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0.3937 inch
Längd	800 mm	Bygglängd (tum)	31.496 inch
Nettovikt	283 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 - 50°C
-----------------	------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

Allmänna tekniska data

LED-modulens form	rektangulär	Livslängd	60.000 h
Skyddsklass	IP67	Verkningsgradsklass (enligt EU-direktiv nr. 874/2012)	Not required

Anslutningsdata

Anslutningsgänga	utan
------------------	------

Elektriska data

Märkspänning	≤ 5 V DC	Effekt	3.6 W
Reglerbar effekt	Ja		

Materialdata

Kapslingsmaterial	Aluminium	Gjutmassa	PUR V0
-------------------	-----------	-----------	--------

Tekniska data för kabel


Kabel material	PUR	Mantelfärg	svart
Kapslingsmaterial	Aluminium	Kabellängd	5 m

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Ritningar

Ritning



WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X800-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****M8 / M12 monteringsbygel**

Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställningsledningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M12-CLIP	Utförande
Art.nr.	1362750000	
GTIN (EAN)	4050118164879	
Förp.	10 ST	