


**V-ZPA FUSE HOLDER S 6.3 A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	3139070000
Typ	<a href="#">V-ZPA FUSE HOLDER S 6.3 A</a>
GTIN (EAN)	4099987375344
Förp.	1 items

**V-ZPA FUSE HOLDER S 6.3 A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**

**Mått och vikter**

Djup	71.71 mm	Byggdjup (tum)	2.8232 inch
Höjd	90.9 mm	Bygghöjd (tum)	3.5787 inch
Bredd	9.1 mm	Byggbredd (tum)	0.3583 inch
Nettovikt	25.52 g		

**Temperaturer**

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

**Allmänna data**

Optisk funktionsdisplay	Nej	Byggform	Insta IP20
Montageskena obestyckad	Samlingskena		

**Märkdata IEC/EN**

Antal poler	2	Märkspänning (AC)	250 V
Spänningstyp	AC	Nätspänning	230 V / 400 V
Kortslutningsström ISCCR (Short Circuit Current Rating)	25 kA		

**Allmänna data**

Antal poler	2
-------------	---

**Elektriska data**

Spänningstyp	AC
--------------	----

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		