

**BRES BO-OFM-14-B44-86 WALLMOUNT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fotovoltaik, Monteringsfot, Reservdel, Montagefot, 10 MPP, 12 MPP
Art.nr.	<a href="#">3139420000</a>
Typ	BRES BO-OFM-14-B44-86 WALLMOUNT
GTIN (EAN)	4099987378390
Förp.	1 items

**BRES BO-OFM-14-B44-86 WALLMOUNT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0.9842 inch
Höjd	67 mm	Bygghöjd (tum)	2.6378 inch
Bredd	28 mm	Byggbredd (tum)	1.1024 inch
Nettovikt	68 g		

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		