

BRES BO-OFM-14-B WALLMOUNT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fotovoltaik, Monteringsfot, Reservdel, Montagefot, 10 MPP, 12 MPP
Art.nr.	3139430000
Typ	BRES BO-OFM-14-B WALLMOUNT
GTIN (EAN)	4099987378406
Förp.	1 items

BRES BO-OFM-14-B WALLMOUNT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0.9842 inch
Höjd	67 mm	Bygghöjd (tum)	2.6378 inch
Bredd	28 mm	Byggbredd (tum)	1.1024 inch
Nettovikt	83 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		