

BRES BO-OFM-14-B WALLMOUNT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fotovoltaik, Monteringsfot, Reservdel, Montagefot, 10 MPP, 12 MPP
Art.nr.	3139430000
Typ	BRES BO-OFM-14-B WALLMOUNT
GTIN (EAN)	4099987378406
Förp.	1 items

BRES BO-OFM-14-B WALLMOUNT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0.9842 inch
Höjd	67 mm	Bygghöjd (tum)	2.6378 inch
Bredd	28 mm	Byggbredd (tum)	1.1024 inch
Nettovikt	83 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		