

HDC 16B SS 1M32G ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller följande ATEX-godkännanden: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc eller IECEX: Ex ec IIC T6 Gc förenklar installation, service och möjliggör bättre förberedelser. Godkända anslutningar som erbjuds här måste alltid användas komplett med motsvarande godkända kapslingar och insatser och får endast kopplas bort utan last.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP55, Sockelkåpa, Klämygelanslutning, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 32
Art.nr.	3139870000
Typ	HDC 16B SS 1M32G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382236
Förp.	1 items

HDC 16B SS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Djup	189 mm	Byggdjup (tum)	7.4409 inch
Höjd	111.5 mm	Bygghöjd (tum)	4.3898 inch
Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3.1496 inch
Montagemått höjd	60 mm	Montagemått bredd	160 mm
Nettovikt	1039 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-20 °C...40 °C	Gränsvärde, temperatur	-20 °C ... 80 °C
----------------------	----------------	------------------------	------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Utförande kapsling	Socketkåpa	Installationsstorlek	6
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	grå
Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Yta	övriga
Typ	Socketkåpa	Halogenfri	false
EMC-kapslingar	Ja	BG	6
Skyddsklass	IP55		

Mått

Bredd	80 mm
-------	-------

Märkdata IECEX/ATEX

Certifikat nr. (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Certifikat nr. (ATEX)	IECEXUR24.0077X
------------------------	-----------------	-----------------------	-----------------

Utförande

Installationsstorlek	6	Yta	övriga
BG	6		

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 16B SS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC 16B SS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Byggstorlek 6 (16B)



Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller följande ATEX-godkännanden: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc eller IECEX: Ex ec IIC T6 Gc förenklar installation, service och möjliggör bättre förberedelser. Godkända anslutningar som erbjuds här måste alltid användas komplett med motsvarande godkända kapslingar och insatser och får endast kopplas bort utan last.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16B TOS 1M32G ATEX	Utförande
Art.nr.	3139980000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382342	stickproppskåpa, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 32
Typ	HDC 16B TOS 2M25G ATEX	Utförande
Art.nr.	3139990000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382359	stickproppskåpa, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 32, M 25
Typ	HDC 16B TSS 1M32G ATEX	Utförande
Art.nr.	3140000000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382366	stickproppskåpa, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 32
Typ	HDC 16B COVER ATEX	Utförande
Art.nr.	3140070000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP55, Lock
GTIN (EAN)	4099987382434	för kapslingsunderdel, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: none

Dim. 6



**IECEX
ATEX**

Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller följande ATEX-godkännanden: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc eller IECEX: Ex ec IIC T6 Gc förenklar installation, service och möjliggör bättre förberedelser. Godkända anslutningar som erbjuds här måste alltid användas komplett med motsvarande godkända kapslingar och insatser och får endast kopplas bort utan last.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HDD 24 FC EX 1500	Utförande
Art.nr.	3116650000	HDC - Kontakt, Hylsa, 1500 V, Antal poler: 24, Crimpanslutning,
GTIN (EAN)	4099987235778	Installationsstorlek: 6
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HDD 24 MC EX 1500	Utförande
Art.nr.	3116630000	HDC - Kontakt, Hane, 1500 V, Antal poler: 24, Crimpanslutning,
GTIN (EAN)	4099987235754	Installationsstorlek: 6
Förp.	1 ST	

HDC 16B SS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	HDC HDD 32 FC EX 1000	Utförande
Art.nr.	3116640000	HDC - Kontakt, Hylsa, 1000 V, Antal poler: 32, Crimpanslutning,
GTIN (EAN)	4099987235761	Installationsstorlek: 6
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HDD 32 MC EX 1000	Utförande
Art.nr.	3116620000	HDC - Kontakt, Hane, 1000 V, Antal poler: 32, Crimpanslutning,
GTIN (EAN)	4099987235747	Installationsstorlek: 6
Förp.	1 ST	