

HDC 24B SS 2M40G ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller följande ATEX-godkännanden: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc eller IECEX: Ex ec IIC T6 Gc förenklar installation, service och möjliggör bättre förberedelser. Godkända anslutningar som erbjuds här måste alltid användas komplett med motsvarande godkända kapslingar och insatser och får endast kopplas bort utan last.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP55, Sockelkåpa, Klämygelanslutning, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 40 |
| Art.nr. | 3139890000 |
| Typ | HDC 24B SS 2M40G ATEX |
| GTIN (EAN) | 4099987382250 |
| Förp. | 1 items |

HDC 24B SS 2M40G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

| | | | |
|------------------|----------|-------------------|-------------|
| Djup | 216 mm | Byggdjup (tum) | 8.5039 inch |
| Höjd | 111.5 mm | Bygghöjd (tum) | 4.3898 inch |
| Bredd | 80 mm | Byggbredd (tum) | 3.1496 inch |
| Montagemått höjd | 60 mm | Montagemått bredd | 187 mm |
| Nettovikt | 1160 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|----------------------|----------------|------------------------|------------------|
| Omgivningstemperatur | -20 °C...40 °C | Gränsvärde, temperatur | -20 °C ... 80 °C |
|----------------------|----------------|------------------------|------------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna data

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|--------|
| Utförande kapsling | Socketkåpa | Installationsstorlek | 8 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | Färgkod | grå |
| Kapslingsmaterial | Aluminiumpressgjutgods | Yta | övriga |
| Typ | Socketkåpa | Halogenfri | false |
| EMC-kapslingar | Ja | BG | 8 |
| Skyddsklass | IP55 | | |

Mått

| | |
|-------|-------|
| Bredd | 80 mm |
|-------|-------|

Märkdata IECEX/ATEX

| | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Certifikat nr. (IECEX) | TUEV24ATEX9197X | Certifikat nr. (ATEX) | IECEXUR24.0077X |
|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|

Utförande

| | | | |
|----------------------|---|-----|--------|
| Installationsstorlek | 8 | Yta | övriga |
| BG | 8 | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 24B SS 2M40G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC 24B SS 2M40G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Byggstorlek 8 (24B)



Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller följande ATEX-godkännanden: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc eller IECEx: Ex ec IIC T6 Gc förenklar installation, service och möjliggör bättre förberedelser. Godkända anslutningar som erbjuds här måste alltid användas komplett med motsvarande godkända kapslingar och insatser och får endast kopplas bort utan last.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 24B TOS 1M32G ATEX | Utförande |
| Art.nr. | 3140010000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP55, |
| GTIN (EAN) | 4099987382373 | stickproppskåpa, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelföringar: M 32 |
| Typ | HDC 24B TOS 2M32G ATEX | Utförande |
| Art.nr. | 3140020000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP55, |
| GTIN (EAN) | 4099987382380 | stickproppskåpa, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelföringar: 2*M32 |
| Typ | HDC 24B TSS 1M32G ATEX | Utförande |
| Art.nr. | 3140030000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP55, |
| GTIN (EAN) | 4099987382397 | stickproppskåpa, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelföringar: M 32 |
| Typ | HDC 24B TSS 1M40G ATEX | Utförande |
| Art.nr. | 3140040000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP55, |
| GTIN (EAN) | 4099987382403 | stickproppskåpa, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelföringar: M 40 |
| Typ | HDC 24B COVER ATEX | Utförande |
| Art.nr. | 3140080000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP55, Lock |
| GTIN (EAN) | 4099987382441 | för kapslingsunderdel, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelföringar: none |

Dim. 8



Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller följande ATEX-godkännanden: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc eller IECEx: Ex ec IIC T6 Gc förenklar installation, service och möjliggör bättre förberedelser. Godkända anslutningar som erbjuds här måste alltid användas komplett med motsvarande godkända kapslingar och insatser och får endast kopplas bort utan last.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC HDD 48 FC EX 1500 | Utförande |
| Art.nr. | 3116690000 | HDC - Kontakt, Hylsa, 1500 V, Antal poler: 48, Crimpanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4099987235914 | Installationsstorlek: 8 |
| Förp. | 1 ST | |

HDC 24B SS 2M40G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC HDD 48 MC EX 1500 | Utförande |
| Art.nr. | 3116670000 | HDC - Kontakt, Hane, 1500 V, Antal poler: 48, Crimpanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4099987235792 | Installationsstorlek: 8 |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | HDC HDD 56 FC EX 1000 | Utförande |
| Art.nr. | 3116680000 | HDC - Kontakt, Hylsa, 1000 V, Antal poler: 56, Crimpanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4099987235907 | Installationsstorlek: 8 |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | HDC HDD 56 MC EX 1000 | Utförande |
| Art.nr. | 3116660000 | HDC - Kontakt, Hane, 1000 V, Antal poler: 56, Crimpanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4099987235785 | Installationsstorlek: 8 |
| Förp. | 1 ST | |