

HDC 10B AS ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller följande ATEX-godkännanden: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc eller IECEx: Ex ec IIC T6 Gc förenklar installation, service och möjliggör bättre förberedelser. Godkända anslutningar som erbjuds här måste alltid användas komplett med motsvarande godkända kapslingar och insatser och får endast kopplas bort utan last.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP55, Chassikåpa, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på kabelinföringar: none
Art.nr.	3139910000
Typ	HDC 10B AS ATEX
GTIN (EAN)	4099987382274
Förp.	1 items

HDC 10B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	144 mm	Byggdjup (tum)	5.6693 inch
Höjd	29.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.1614 inch
Bredd	48 mm	Byggbredd (tum)	1.8898 inch
Montagemått höjd	32 mm	Montagemått bredd	83 mm
Nettovikt	170 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur -20 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Utförande kapsling	Chassikåpa	Installationsstorlek	4
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	grå
Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Yta	övriga
Typ	Chassi (genomföring)	Halogenfri	false
EMC-kapslingar	Ja	BG	4
Skyddsklass	IP55		

Mått

Bredd 48 mm

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (IECEx)	TUEV24ATEX9197X	Certifikat nr. (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
------------------------	-----------------	-----------------------	------------------

Utförande

Installationsstorlek	4	Yta	övriga
BG	4		

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 10B AS ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Ritning**

HDC 10B AS ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Byggstorlek 4 (10B)



Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller följande ATEX-godkännanden: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc eller IECEx: Ex ec IIC T6 Gc förenklar installation, service och möjliggör bättre förberedelser. Godkända anslutningar som erbjuds här måste alltid användas komplett med motsvarande godkända kapslingar och insatser och får endast kopplas bort utan last.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 10B TOS 1M32G ATEX	Utförande
Art.nr.	3139960000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382328	stickproppskåpa, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 32
Typ	HDC 10B TSS 1M32G ATEX	Utförande
Art.nr.	3139970000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382335	stickproppskåpa, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 32
Typ	HDC 10B COVER ATEX	Utförande
Art.nr.	3140060000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP55, Lock
GTIN (EAN)	4099987382427	för kapslingsunderdel, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: none

Motram



De nya RockStar® kapslingarna är beständiga mot havsvatten och erbjuder en hög grad av stöttålighet, uppfyller IP 68 och IP 69K, och har utvecklats för att användas under extrema miljöförhållanden och utformats för höga vibrationskrav enl. DIN EN 61373 kat. 2 (bogie). Som sådan är denna kapslingsfamilj idealisk för fel- och underhållsfri drift av mångpoliga kontaktdon inom transport- och trafikteknik samt kraftteknik och i applikationer med extrema krav. Under utvecklingen har åtgärder också genomförts för att göra kapslingarna extremt EMC-beständiga.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC IP68 10B FRAME M6	Utförande
Art.nr.	1110900000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP66, IP68, i
GTIN (EAN)	4032248886968	ijackat tillstånd, Motram, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: none