

HDC 06B TOS 1M25G ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller följande ATEX-godkännanden: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc eller IECEX: Ex ec IIC T6 Gc förenklar installation, service och möjliggör bättre förberedelser. Godkända anslutningar som erbjuds här måste alltid användas komplett med motsvarande godkända kapslingar och insatser och får endast kopplas bort utan last.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP55, stickproppskåpa, Klämblygelanslutning, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25
Art.nr.	3139940000
Typ	HDC 06B TOS 1M25G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382304
Förp.	1 items

HDC 06B TOS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Höjd	100 mm	Bygghöjd (tum)	3.937 inch
Bredd	58 mm	Byggbredd (tum)	2.2835 inch
Nettovikt	449 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-20 °C...40 °C	Gränsvärde, temperatur	-20 °C ... 80 °C
----------------------	----------------	------------------------	------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Utförande kapsling	stickproppskåpa	Installationsstorlek	3
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	grå
Yta	övriga	Typ	Stickkontakt
Halogenfri	false	BG	3
Skyddsklass	IP55		

Mått

Bredd	58 mm
-------	-------

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (IECEx)	TUEV24ATEX9197X	Certifikat nr. (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
------------------------	-----------------	-----------------------	------------------

Utförande

Installationsstorlek	3	Yta	övriga
BG	3		

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 06B TOS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



HDC 06B TOS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Byggstorlek 3 (06B)



Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller följande ATEX-godkännanden: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc eller IECEX: Ex ec IIC T6 Gc förenklar installation, service och möjliggör bättre förberedelser. Godkända anslutningar som erbjuds här måste alltid användas komplett med motsvarande godkända kapslingar och insatser och får endast kopplas bort utan last.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 06B SS 1M25G ATEX	Utförande
Art.nr.	3139850000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP55, Sockelkåpa,
GTIN (EAN)	4099987382212	Klämbygelanslutning, Standard, Storlek på kabelinföringar: 1*M25
Förp.	1 ST	
Typ	HDC 06B AS ATEX	Utförande
Art.nr.	3139900000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: Baksida:
GTIN (EAN)	4099987382267	IP20, Chassikåpa, Klämbygelanslutning, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: none