

**HDC 24B TOS 2M32G ATEX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller följande ATEX-godkännanden: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc eller IECEX: Ex ec IIC T6 Gc förenklar installation, service och möjliggör bättre förberedelser. Godkända anslutningar som erbjuds här måste alltid användas komplett med motsvarande godkända kapslingar och insatser och får endast kopplas bort utan last.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP55, stickproppskåpa, Klämblygelanslutning, Standard
Art.nr.	<a href="#">3140020000</a>
Typ	HDC 24B TOS 2M32G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382380
Förp.	1 items

## HDC 24B TOS 2M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



## Mått och vikter

Djup	191 mm	Byggdjup (tum)	7.5197 inch
Höjd	111 mm	Bygghöjd (tum)	4.3701 inch
Bredd	58 mm	Byggbredd (tum)	2.2835 inch
Nettovikt	646 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur	-20 °C...40 °C	Gränsvärde, temperatur	-20 °C ... 80 °C
----------------------	----------------	------------------------	------------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Utförande kapsling	stickproppskåpa	Installationsstorlek	8
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	grå
Yta	Pulverlack	Typ	Stickkontakt
Halogenfri	false	BG	8
Skyddsklass	IP55		

## Mått

Bredd	58 mm
-------	-------

## Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Certifikat nr. (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
------------------------	-----------------	-----------------------	------------------

## Utförande

Installationsstorlek	8	Yta	Pulverlack
BG	8		

## Klassificeringar


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 24B TOS 2M32G ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 24B TOS 2M32G ATEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Byggstorlek 8 (24B)



Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller följande ATEX-godkännanden: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc eller IECEX: Ex ec IIC T6 Gc förenklar installation, service och möjliggör bättre förberedelser. Godkända anslutningar som erbjuds här måste alltid användas komplett med motsvarande godkända kapslingar och insatser och får endast kopplas bort utan last.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 24B SS 1M40G ATEX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3139880000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP55, Sockelkåpa,
GTIN (EAN)	4099987382243	Klämbygelanslutning, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 40
Förp.	1 ST	
Typ	HDC 24B SS 2M40G ATEX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3139890000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP55, Sockelkåpa,
GTIN (EAN)	4099987382250	Klämbygelanslutning, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 40
Förp.	1 ST	
Typ	HDC 24B AS ATEX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3139930000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP55, Chassikåpa,
GTIN (EAN)	4099987382298	Klämbygelanslutning, Standard
Förp.	1 ST	

## Dim. 8



Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller följande ATEX-godkännanden: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc eller IECEX: Ex ec IIC T6 Gc förenklar installation, service och möjliggör bättre förberedelser. Godkända anslutningar som erbjuds här måste alltid användas komplett med motsvarande godkända kapslingar och insatser och får endast kopplas bort utan last.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HDD 48 FC EX 1500	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3116690000</a>	HDC - Kontakt, Hylsa, 1500 V, Antal poler: 48, Crimpanslutning,
GTIN (EAN)	4099987235914	Installationsstorlek: 8
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HDD 48 MC EX 1500	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3116670000</a>	HDC - Kontakt, Hane, 1500 V, Antal poler: 48, Crimpanslutning,
GTIN (EAN)	4099987235792	Installationsstorlek: 8
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HDD 56 FC EX 1000	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3116680000</a>	HDC - Kontakt, Hylsa, 1000 V, Antal poler: 56, Crimpanslutning,
GTIN (EAN)	4099987235907	Installationsstorlek: 8
Förp.	1 ST	

## HDC 24B TOS 2M32G ATEX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Tillbehör

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Typ	HDC HDD 56 MC EX 1000	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3116660000</a>	HDC - Kontakt, Hane, 1000 V, Antal poler: 56, Crimpanslutning,
GTIN (EAN)	4099987235785	Installationsstorlek: 8
Förp.	1 ST	