

**HDC 10B COVER ATEX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller följande ATEX-godkännanden: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc eller IECEX: Ex ec IIC T6 Gc förenklar installation, service och möjliggör bättre förberedelser. Godkända anslutningar som erbjuds här måste alltid användas komplett med motsvarande godkända kapslingar och insatser och får endast kopplas bort utan last.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP55, Lock för kapslingsunderdel, Klämbygglanslutning, Standard, Storlek på kabelinföringar: none
Art.nr.	<a href="#">3140060000</a>
Typ	HDC 10B COVER ATEX
GTIN (EAN)	4099987382427
Förp.	1 items

## HDC 10B COVER ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



## Mått och vikter

Djup	144 mm	Byggdjup (tum)	5.6693 inch
Höjd	31 mm	Bygghöjd (tum)	1.2205 inch
Bredd	58 mm	Byggbredd (tum)	2.2835 inch
Nettovikt	153.12 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur	-20 °C...40 °C	Gränsvärde, temperatur	-20 °C ... 80 °C
----------------------	----------------	------------------------	------------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Åtdragningsmoment	6.5 Nm	Utförande kapsling	Lock för kapslingsunderdel
Installationsstorlek	4	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	grå	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Yta	övriga	Typ	Lock
Halogenfri	false	EMC-kapslingar	Ja
BG	4	Skyddsklass	IP55

## Mått

Bredd	58 mm
-------	-------

## Märkdata IECEX/ATEX

Certifikat nr. (IECEX)	TUEV24ATEX9197X	Certifikat nr. (ATEX)	IECEXUR24.0077X
------------------------	-----------------	-----------------------	-----------------

## Utförande

Installationsstorlek	4	Yta	övriga
BG	4		

## Klassificeringar


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 10B COVER ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**HDC 10B COVER ATEX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

www.weidmueller.com

**Byggstorlek 4 (10B)**

Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller följande ATEX-godkännanden: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc eller IECEX: Ex ec IIC T6 Gc förenklar installation, service och möjliggör bättre förberedelser. Godkända anslutningar som erbjuds här måste alltid användas komplett med motsvarande godkända kapslingar och insatser och får endast kopplas bort utan last.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC 10B AS ATEX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3139910000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP55, Chassikåpa,
GTIN (EAN)	4099987382274	Klämbygelanslutning, Standard, Storlek på kabelinföringar: none
Förp.	1 ST	
Typ	HDC 10B SS 1M32G ATEX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3139860000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP55, Sockelkåpa,
GTIN (EAN)	4099987382229	Klämbygelanslutning, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 32
Förp.	1 ST	