

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Modul, 0 V, 0 A, Antal poler: 0, utan, Hane, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 1
Art.nr.	<a href="#">314960000</a>
Typ	HDC MDU 2
GTIN (EAN)	4099987598781
Förp.	5 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	34.1 mm	Byggdjup (tum)	1.3425 inch
Höjd	16.8 mm	Bygghöjd (tum)	0.6614 inch
Bredd	34.1 mm	Byggbredd (tum)	1.3425 inch
Längd	14.6 mm	Bygglängd (tum)	0.5748 inch
Nettovikt	1 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Antal poler	0	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hane, Hylsa
Nedsmutningsgrad	3	Grundläggande material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Serie	ModuPlug	Märkspänning (DIN EN 61984)	0 V
Märkström (DIN EN 61984)	0 A	Nödvändiga insticksplatser	1

## Utförande

Anslutningstyp	utan	Ledardiameter, max.	0 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	0 mm <sup>2</sup>		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

