

**SAIBGP-M-4A-M12-WDF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	3150950000
Typ	<a href="#">SAIBGP-M-4A-M12-WDF</a>
GTIN (EAN)	4099987610872
Förp.	1 items

## SAIBGP-M-4A-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden	CULUS
ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E307231

## Mått och vikter

Diameter	29 mm	Väggjocklek, max.	5 mm
Nettovikt	27 g		

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	
Kodering	A-kodad	
Kontaktyta	Ni/Au	
LED	Nej	
Anslutningstyp	PUSH IN	
Kapslingsmaterial	PA 66	
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ	
Kabeldiameter max.	8 mm	
Kabeldiameter min.	4 mm	
Ledardiameter, max.	0.75 mm <sup>2</sup>	
Ledardiameter, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	
Nominell spänning	60 V	
Märkström	4 A	
Skyddsklass	IP67	
Stickcykler	≥ 100	
Nedsmutningsgrad	3	
Kontakttyp	Hona	
Märkspänning	Märkspänning	48 V
	Spänningstyp	AC
	Märkspänning	60 V
	Spänningstyp	DC
Skärmanslutning	Nej	
Material låsring	Zinkpressgjutning	
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 ° C	

## Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-101
-----------------	-----------------

## Tekniska data allmänt

Antal poler	4	Kodering	A-kodad
Anslutningsgånga	M12	Kontaktyta	Ni/Au
LED	Nej	Anslutningstyp	PUSH IN
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Kapslingsmaterial	PA 66
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ	Ledardiameter, entrådig max.	0.75 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, entrådig min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, max.	0.75 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Nominell spänning	60 V
Märkström	4 A	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	≥ 100	Nedsmutningsgrad	3
Material låsring	Zinkpressgjutning	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 ° C

**SAIBGP-M-4A-M12-WDF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

**SAIBGP-M-4A-M12-WDF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Profilritning**



**Polschema**




**SAIBGP-M-4A-M12-WDF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)





**Mässingmuttrar till EMV**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SKMU EMV M20	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1777630000</a>	SKMU MS EMV (kontramutter i mässing – EMC), Kontramutter, M 20,
GTIN (EAN)	4032248 157907	3.6 mm, Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	