

U-VIEW-PWEB-ES-RT-1000/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Den här produkten är
endast tillgänglig tillsam-
mans med u-view Advan-
ced Touch Panel

HMI-körtider för u-view avancerade pekpaneler

Genom att kombinera u-view avancerade pekpaneler HMI med de webbaserade PROCON-WEB-inbäddade system läggs upp av den perfekta visualiseringslösningen - kraftfull programvara och högkvalitativ maskinvara.

HMI För att implementera den optimala webbaserade lösningen erbjuder PROCON-WEB-inbäddade system följande kännetecken:

- Roll- och rättighetsbaserad användarhantering
- Omfattande alarmering
- Fördefinierade kontroller, t.ex. knappar, skjutreglage, textfält eller bildområden
- Kraftfulla komplexa kontroller som iframe, diagram, tabeller
- Flexibel skriptning för maximal anpassningsförmåga
- Historiska funktioner för att lagra och visualisera historikdata
- Anslutning till styrningen via kommunikationsdrivrutin

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	315 1060000
Typ	U-VIEW-PWEB-ES-RT-1000/5
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 0 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Påverkas ej
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Egenskaper hos exekveringsprogrammet

Antal HMI- apparater, max. 5

Licensinformation

Antal processvariabler, max. 1000

Systemkrav

Operativsystem Linux, Windows, u-OS Minsta erforderliga diskutrymme 0.1 GB
 Lägsta minneskrav (RAM) 0.1 GB

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		