

**U-VIEW-PWEB-ES-RT-10000/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Den här produkten är  
endast tillgänglig tillsam-  
mans med u-view Advan-  
ced Touch Panel

**HMI-körtider för u-view avancerade pekpaneler**

Genom att kombinera u-view avancerade pekpaneler HMI med de webbaserade PROCON-WEB-inbäddade system läggs upp av den perfekta visualiseringslösningen - kraftfull programvara och högkvalitativ maskinvara.

HMI För att implementera den optimala webbaserade lösningen erbjuder PROCON-WEB-inbäddade system följande kännetecken:

- Roll- och rättighetsbaserad användarhantering
- Omfattande alarmering
- Fördefinierade kontroller, t.ex. knappar, skjutreglage, textfält eller bildområden
- Kraftfulla komplexa kontroller som iframe, diagram, tabeller
- Flexibel skriptning för maximal anpassningsförmåga
- Historiska funktioner för att lagra och visualisera historikdata
- Anslutning till styrningen via kommunikationsdrivrutin

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Visualiseringsprogramvara, Plattform för run-time-system: Docker, Windows, Linux, Antal processvariabler, max.: 10000, Antal HMI- apparater, max.: 2
Art.nr.	<a href="#">3151070000</a>
Typ	U-VIEW-PWEB-ES-RT-10000/2
Förp.	1 items

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	0 g
-----------	-----

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Egenskaper hos exekveringsprogrammet**

Antal HMI- apparater, max.	2
----------------------------	---

**Licensinformation**

Antal processvariabler, max.	10000
------------------------------	-------

**Systemkrav**

Operativsystem	Linux, Windows, u-OS	Minsta erforderliga diskutrymme	0.1 GB
Lägsta minneskrav (RAM)	0.1 GB		

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		