

U-VIEW-PWEB-ES-RT-2000/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Den här produkten är
endast tillgänglig tillsam-
mans med u-view Advan-
ced Touch Panel



HMI-körtider för u-view avancerade pekpaneler

Genom att kombinera u-view avancerade pekpaneler HMI med de webbaserade PROCON-WEB-inbäddade system läggs upp av den perfekta visualiseringslösningen - kraftfull programvara och högkvalitativ maskinvara.

HMI För att implementera den optimala webbaserade lösningen erbjuder PROCON-WEB-inbäddade system följande kännetecken:

- Roll- och rättighetsbaserad användarhantering
- Omfattande alarmering
- Fördefinierade kontroller, t.ex. knappar, skjutreglage, textfält eller bildområden
- Kraftfulla komplexa kontroller som iframe, diagram, tabeller
- Flexibel skriptning för maximal anpassningsförmåga
- Historiska funktioner för att lagra och visualisera historikdata
- Anslutning till styrningen via kommunikationsdrivrutin

Allmänna beställningsdata

Utförande	Visualiseringsprogramvara, Plattform för run-time-system: Windows, Linux, Docker, Antal processvariabler, max.: 2000, Antal HMI- apparater, max.: 2
Art.nr.	3151090000
Typ	U-VIEW-PWEB-ES-RT-2000/2
Förp.	1 items

U-VIEW-PWEB-ES-RT-2000/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	0 g
-----------	-----

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Egenskaper hos exekveringsprogrammet

Antal HMI- apparater, max.	2
----------------------------	---

Licensinformation

Antal processvariabler, max.	2000
------------------------------	------

Systemkrav

Operativsystem	Windows, Linux, u-OS	Minsta erforderliga diskutrymme	0.1 GB
Lägsta minneskrav (RAM)	0.1 GB		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		