

U-VIEW-PWEB-ES-RT-250/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Den här produkten är
endast tillgänglig tillsam-
mans med u-view Advan-
ced Touch Panel

**HMI-körtider för u-view avancerade pekpaneler**

Genom att kombinera u-view avancerade pekpaneler HMI med de webbaserade PROCON-WEB-inbäddade system läggs upp av den perfekta visualiseringslösningen - kraftfull programvara och högkvalitativ maskinvara.

HMI För att implementera den optimala webbaserade lösningen erbjuder PROCON-WEB-inbäddade system följande kännetecken:

- Roll- och rättighetsbaserad användarhantering
- Omfattande alarmering
- Fördefinierade kontroller, t.ex. knappar, skjutreglage, textfält eller bildområden
- Kraftfulla komplexa kontroller som iframe, diagram, tabeller
- Flexibel skriptning för maximal anpassningsförmåga
- Historiska funktioner för att lagra och visualisera historikdata
- Anslutning till styrningen via kommunikationsdrivrutin

Allmänna beställningsdata

| | |
|-----------|---|
| Utförande | Visualiseringsprogramvara, Plattform för run-time-system: Windows, Linux, Docker, Antal processvariabler, max.: , Antal HMI- apparater, max.: |
| Art.nr. | 3151120000 |
| Typ | U-VIEW-PWEB-ES-RT-250/2 |
| Förp. | 1 items |

U-VIEW-PWEB-ES-RT-250/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | |
|-----------|-----|
| Nettovikt | 0 g |
|-----------|-----|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Systemkrav

| | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|--------|
| Operativsystem | Windows, Linux, u-OS | Minsta erforderliga diskutrymme | 0.1 GB |
| Lägsta minneskrav (RAM) | 0.1 GB | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001416 | ETIM 9.0 | EC001416 |
| ETIM 10.0 | EC001416 | ECLASS 14.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-02 | | |