

U-VIEW-PWEB-ES-RT-500/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Den här produkten är
endast tillgänglig tillsam-
mans med u-view Advan-
ced Touch Panel

**HMI-körtider för u-view avancerade pekpaneler**

Genom att kombinera u-view avancerade pekpaneler HMI med de webbaserade PROCON-WEB-inbäddade system läggs upp av den perfekta visualiseringslösningen - kraftfull programvara och högkvalitativ maskinvara.

HMI För att implementera den optimala webbaserade lösningen erbjuder PROCON-WEB-inbäddade system följande kännetecken:

- Roll- och rättighetsbaserad användarhantering
- Omfattande alarmering
- Fördefinierade kontroller, t.ex. knappar, skjutreglage, textfält eller bildområden
- Kraftfulla komplexa kontroller som iframe, diagram, tabeller
- Flexibel skriptning för maximal anpassningsförmåga
- Historiska funktioner för att lagra och visualisera historikdata
- Anslutning till styrningen via kommunikationsdrivrutin

Allmänna beställningsdata

Utförande	Visualiseringsprogramvara, Plattform för run-time-system: Windows, Linux, Docker, Antal processvariabler, max.: 500, Antal HMI- apparater, max.: 2
Art.nr.	3151130000
Typ	U-VIEW-PWEB-ES-RT-500/2
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 0 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Påverkas ej
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Egenskaper hos exekveringsprogrammet

Antal HMI- apparater, max. 2

Licensinformation

Antal processvariabler, max. 500

Systemkrav

Operativsystem Windows, Linux, u-OS Minsta erforderliga diskutrymme 0.1 GB
 Lägsta minneskrav (RAM) 0.1 GB

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		