

**U-VIEW-PWEB-ES-RT-500/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Den här produkten är  
endast tillgänglig tillsam-  
mans med u-view Advan-  
ced Touch Panel

**HMI-körtider för u-view avancerade pekpaneler**

Genom att kombinera u-view avancerade pekpaneler HMI med de webbaserade PROCON-WEB-inbäddade system läggs upp av den perfekta visualiseringslösningen - kraftfull programvara och högkvalitativ maskinvara.

HMI För att implementera den optimala webbaserade lösningen erbjuder PROCON-WEB-inbäddade system följande kännetecken:

- Roll- och rättighetsbaserad användarhantering
- Omfattande alarmering
- Fördefinierade kontroller, t.ex. knappar, skjutreglage, textfält eller bildområden
- Kraftfulla komplexa kontroller som iframe, diagram, tabeller
- Flexibel skriptning för maximal anpassningsförmåga
- Historiska funktioner för att lagra och visualisera historikdata
- Anslutning till styrningen via kommunikationsdrivrutin

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Visualiseringsprogramvara, Plattform för run-time-system: Windows, Linux, Docker, Antal processvariabler, max.: 500, Antal HMI-apparater, max.: 2
Art.nr.	<a href="#">3151130000</a>
Typ	U-VIEW-PWEB-ES-RT-500/2
Förp.	1 items

**Tekniska data**

**Mått och vikter**

Nettovikt 0 g

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus Påverkas ej  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Egenskaper hos exekveringsprogrammet**

Antal HMI- apparater, max. 2

**Licensinformation**

Antal processvariabler, max. 500

**Systemkrav**

Operativsystem Windows, Linux, u-OS      Minsta erforderliga diskutrymme 0.1 GB  
 Lägsta minneskrav (RAM) 0.1 GB

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		