

CMA-A30-50-333MV-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Strömomvandlare med stickkontakt

Strömomvandlare med stickkontakt används överallt där stora strömmar uppåt till 5 000A behöver mätas och bearbetas. Våra strömomvandlare med stickkontakt matar sekundära strömmar på 1 A eller 5 A. Weidmüller erbjuder även en kompakt strömomvandlare med låg effekt för omvandling av strömmar på upp till 600 och spänningar på upp till 333 mV.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Primärström: 50 A, Sekundärström max.: 1 A, Load: 20 VA, noggrannhetsklass: 1
Art.nr.	3154110000
Typ	CMA-A30-50-333MV-1
GTIN (EAN)	4099987645973
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	57.4 mm	Byggdjup (tum)	2.2598 inch
Höjd	78.2 mm	Bygghöjd (tum)	3.0787 inch
Bredd	65.4 mm	Byggbredd (tum)	2.5748 inch
Diameter	30 mm	Nettovikt	241 g

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	-----------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Mätspänning ingång

Frekvensområde, max.	60 Hz	Frekvensområde, min.	50 Hz
----------------------	-------	----------------------	-------

Elektriska attribut

noggrannhetsklass	1	Sekundärström	1 A
Load	20 VA	Primärström	50 A

Tekniska egenskaper

Skyddsklass	IP20	Mätnoggrannhet	1%
Värmeklassad varaktig ström I _{Termisk}	1,2 x I _{nom}	Nominell frekvens	50 / 60 Hz

Ingång

ingångsfrekvens	50/ 60 Hz
-----------------	-----------

Isolationskoordination

noggrannhetsklass	1	Isolationsspänning	3 kV/1 min
-------------------	---	--------------------	------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		