

CMA-A30-150-333MV-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Strömomvandlare med stickkontakt**

Strömomvandlare med stickkontakt används överallt där stora strömmar uppåt till 5 000A behöver mätas och bearbetas. Våra strömomvandlare med stickkontakt matar sekundära strömmar på 1 A eller 5 A. Weidmüller erbjuder även en kompakt strömomvandlare med låg effekt för omvandling av strömmar på upp till 600 och spänningar på upp till 333 mV.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Primärström: 150 A, Sekundärström max.: 1 A, Load: 20 VA, noggrannhetsklass: 1 |
| Art.nr. | 3154150000 |
| Typ | CMA-A30-150-333MV-1 |
| GTIN (EAN) | 4099987646017 |
| Förp. | 1 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 57.4 mm | Byggdjup (tum) | 2.2598 inch |
| Höjd | 78.2 mm | Bygghöjd (tum) | 3.0787 inch |
| Bredd | 65.4 mm | Byggbredd (tum) | 2.5748 inch |
| Diameter | 30 mm | Nettovikt | 205 g |

Temperaturer

| | | |
|-----------------|-----------------|---------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|-----------------|---------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Mätspänning ingång

| | | | |
|----------------------|-------|----------------------|-------|
| Frekvensområde, max. | 60 Hz | Frekvensområde, min. | 50 Hz |
|----------------------|-------|----------------------|-------|

Elektriska attribut

| | | | |
|-------------------|-------|---------------|-------|
| noggrannhetsklass | 1 | Sekundärström | 1 A |
| Load | 20 VA | Primärström | 150 A |

Tekniska egenskaper

| | | | |
|--|------------------------|-------------------|------------|
| Skyddsklass | IP20 | Mätnoggrannhet | 1% |
| Värmeklassad varaktig ström I _{Termisk} | 1,2 x I _{nom} | Nominell frekvens | 50 / 60 Hz |

Ingång

| | |
|-----------------|-----------|
| ingångsfrekvens | 50/ 60 Hz |
|-----------------|-----------|

Isolationskoordination

| | | | |
|-------------------|---|--------------------|------------|
| noggrannhetsklass | 1 | Isolationsspänning | 3 kV/1 min |
|-------------------|---|--------------------|------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |