

TCB INL THIRD 7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüllers skuminlägg har inspirerats av 5S- och lean-metoderna för att ge dig en effektiv och välordnat arbetsstation. Den är uppbyggd efter alla de fördelar som modulprincipen erbjuder, där varje modul kan väljas för att passa dina behov.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3155300000
Typ	TCB INL THIRD 7
GTIN (EAN)	4099987654692
Förp.	1 items

TCB INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	50 mm	Byggdjup (tum)	1.9685 inch
Höjd	390 mm	Bygghöjd (tum)	15.3543 inch
Bredd	185 mm	Byggbredd (tum)	7.2835 inch
Diameter	0 mm	Nettovikt	477.56 g

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Universellt skuminlägg, stort, ej utrustad
--------------------	---

Verktygslåda

Bestyckning	med verktyg
-------------	-------------

Sortiment

Diameter	0 mm
----------	------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TCB INL THIRD 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

med LCD display



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetsskyddslagen.

- med LCD-display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

Allmänna beställningsdata

Typ	VT DIGI PRO	Utförande
Art.nr.	9918870000	Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare
GTIN (EAN)	4032248405756	
Förp.	1 ST	

beröringsfri spänningstestare



- slår till inom ett avstånd på 4 mm
- Inget strömflöde nödvändigt tack vare kapacitiv mätning
- ett osynligt kabelbrott kan upptäckas och lokaliseras med en tolerans på några få mm
- upptäcker spänningsförande ledare vid vägguttag, kabeltrummor, kopplingsdosor etc.
- Indikation: både optisk och optisk/akustisk
- inklusive ficklampsfunktion hos VT LCL

Allmänna beställningsdata

Typ	VT LCL	Utförande
Art.nr.	2436670000	Testverktyg, Ledningsökare
GTIN (EAN)	4050118450033	
Förp.	1 ST	

beröringsfri magnetfälttestare



- Reagerar inom ett avstånd på 4 mm
- för funktionstest av magnetventiler, relän, spolar och skyddsinstrument
- alla magnetiska fält kan testas
- Visuellt och akustiskt indikering
- inklusive en ficklampefunktion

Allmänna beställningsdata

Typ	VT M	Utförande
Art.nr.	2436680000	Testverktyg, kontaktlös magnetfälttestare
GTIN (EAN)	4050118450019	
Förp.	1 ST	