

TCB INL THIRD 11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüllers skuminlägg har inspirerats av 5S- och lean-metoderna för att ge dig en effektiv och välordnat arbetsstation. Den är uppbyggd efter alla de fördelar som modulprincipen erbjuder, där varje modul kan väljas för att passa dina behov.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3155340000
Typ	TCB INL THIRD 11
GTIN (EAN)	4099987654739
Förp.	1 items

TCB INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	50 mm	Byggdjup (tum)	1.9685 inch
Höjd	390 mm	Bygghöjd (tum)	15.3543 inch
Bredd	185 mm	Byggbredd (tum)	7.2835 inch
Diameter	0 mm	Nettovikt	610.24 g

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Universellt skuminlägg, stort, ej utrustad
--------------------	---

Verktygslåda

Bestyckning	med verktyg
-------------	-------------

Sortiment

Diameter	0 mm
----------	------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

Bits 25 mm för bitshållare

Allmänna beställningsdata

Typ	BIT C 6,3 0,5X3,0X25	Utförande
Art.nr.	2748860000	Montageverktyg, Klingbredd (B): 3 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894738	Klingtjocklek: 0.5 mm
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 0,5X3,5X25	Utförande
Art.nr.	2748870000	Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894745	Klingtjocklek: 0.5 mm
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 0,5X4,0X25	Utförande
Art.nr.	2748880000	Montageverktyg, Klingbredd (B): 4 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894752	Klingtjocklek: 0.5 mm
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 0,8X5,5X25	Utförande
Art.nr.	2748890000	Montageverktyg, Klingbredd (B): 5.5 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894769	Klingtjocklek: 0.8 mm
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PH0X25	Utförande
Art.nr.	2748140000	Montageverktyg, Klinglängd: 25 mm, Klingmått krysspår: 0
GTIN (EAN)	4050118894677	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PH1X25	Utförande
Art.nr.	2748150000	Montageverktyg, Klingbredd (B): 1 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894684	Klingtjocklek: 1 mm, Klingmått krysspår: 1
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PH2X25	Utförande
Art.nr.	2748160000	Montageverktyg, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894691	Klingtjocklek: 2 mm, Klingmått krysspår: 2
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PZ0X25	Utförande
Art.nr.	2748170000	Montageverktyg, Klinglängd: 25 mm, Klingmått krysspår: 0
GTIN (EAN)	4050118894707	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PZ1X25	Utförande
Art.nr.	2748180000	Montageverktyg, Klingbredd (B): 1 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894714	Klingtjocklek: 1 mm, Klingmått krysspår: 1
Förp.	5 ST	
Typ	BIT C 6,3 PZ2X25	Utförande
Art.nr.	2748190000	Montageverktyg, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 25 mm,
GTIN (EAN)	4050118894721	Klingtjocklek: 2 mm, Klingmått krysspår: 2
Förp.	5 ST	

TCB INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Bitshållare



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

Typ	SD BITHOLDER 1/4	Utförande
Art.nr.	2888380000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4064675875420	
Förp.	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE BITHOLDER ...	Utförande
Art.nr.	2888370000	Montageverktyg, Klinglängd: 129 mm
GTIN (EAN)	4064675875413	
Förp.	1 ST	

Invändig sexkant



Sekskantskruvmejsel med tvåhandtag av högvärdig plast

- förnicklad yta
- Av härdat krom-vanadium-stål
- Tillverkad enligt DIN 6911
- Passar till skruvar enligt DIN 6912

Allmänna beställningsdata

Typ	SDQ T HANDLE HEX 4	Utförande
Art.nr.	2888290000	Montageverktyg, Klinglängd: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875338	
Förp.	1 ST	
Typ	SDQ T HANDLE HEX 5	Utförande
Art.nr.	2888300000	Montageverktyg, Klinglängd: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875345	
Förp.	1 ST	

TCB INL THIRD 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	SDQ T HANDLE HEX 6	Utförande
Art.nr.	2888310000	Montageverktyg, Klinglängd: 200 mm
GTIN (EAN)	4064675875352	
Förp.	1 ST	

Bitshållare E6,3



Weidmüller Bits är standard-bits, som har hög kvalitet, stort urval och höga prestanda. Weidmüller producerar med processorstyrda härdningsmetoder en jämn och hög produktkvalitet.

Det högklassiga råmaterialet ger vridmomentvärden, som ligger långt över dem, som anges i de relevanta DIN-normerna.

- DIN 5261 för PH/PZ-bitar
- DIN 5263 för spårskruvsbits
- Camcar-Norm för TORX-bits Det innebär en lång livslängd vid höga vridmoment och därmed idealiska förutsättningar för montagearbeten. Produktnytta:
 - Lämplig för alla skruvjobb. Tack vare anpassad härdning till 59-61 HRC lämplig både för manuell användning och maskinbruk.
 - God slitlighet och därmed lång livslängd.
 - Optimal passning i DIN-skrivar för lågt slitage och optimal vridmomentöverföring.
 - Tillverkning baserad på professionella kvalitetskriterier enligt gällande ISO-normer med jämn och hög produktkvalitet.

Allmänna beställningsdata

Typ	UBH 1/4 E6,3	Utförande
Art.nr.	2748200000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118895339	
Förp.	5 ST	