

TCB INL BIG 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüllers skuminlägg har inspirerats av 5S- och lean-metoderna för att ge dig en effektiv och välordnat arbetsstation. Den är uppbyggd efter alla de fördelar som modulprincipen erbjuder, där varje modul kan väljas för att passa dina behov.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3155550000
Typ	TCB INL BIG 1
GTIN (EAN)	4099987654944
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	50 mm	Byggdjup (tum)	1.9685 inch
Höjd	390 mm	Bygghöjd (tum)	15.3543 inch
Bredd	560 mm	Byggbredd (tum)	22.0472 inch
Diameter	0 mm	Nettovikt	3015.9 g

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Universellt skuminlägg, stort
--------------------	----------------------------------

Verktygslåda

Bestyckning	med verktyg
-------------	-------------

Sortiment

Diameter	0 mm
----------	------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TCB INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

DMS PRO



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteringsriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeteringsnoggrannhet.

Allmänna beställningsdata

Typ	AKKU DMS PRO	Utförande
Art.nr.	1479110000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118348712	
Förp.	1 ST	

Verktyg



Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar

Allmänna beställningsdata

Typ	AM 16	Utförande
Art.nr.	9204190000	Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4032248608133	
Förp.	1 ST	

Bits E 6,3 - Slits

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3) Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6.3 0.4X2,5X70	Utförande
Art.nr.	2748900000	Skruvmejselinsats, Klingbredd (B): 2.5 mm, Klinglängd: 70 mm,
GTIN (EAN)	4050118894776	Klingtjocklek: 0.4 mm
Förp.	5 ST	

TCB INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Utförande
Art.nr.	2748920000	Skruvmejselinsats, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 70 mm,
GTIN (EAN)	4050118894790	Klingtjocklek: 0.6 mm
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Utförande
Art.nr.	2748940000	Skruvmejselinsats, Klingbredd (B): 5.5 mm, Klinglängd: 70 mm,
GTIN (EAN)	4050118894813	Klingtjocklek: 1 mm
Förp.	5 ST	

Bits E6,3 - Kryss Pozidriv / Supadriv

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)Krysspårs-Bits Typ Pozidriv PZ/ DIN 5262, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126



Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Utförande
Art.nr.	2748960000	Skruvmejselinsats, Klingbredd (B): 1 mm, Klinglängd: 70 mm,
GTIN (EAN)	4050118895155	Klingtjocklek: 1 mm, Klingmått krysspår: 1
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Utförande
Art.nr.	2748970000	Skruvmejselinsats, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 70 mm,
GTIN (EAN)	4050118895162	Klingtjocklek: 2 mm, Klingmått krysspår: 2
Förp.	5 ST	

Tillbehör

Bits E6.3 - Torx®



Weidmüller bits är standard-bits, som har hög kvalitet, stort urval och höga prestanda. Weidmüller producerar med processorstyrda härdningsmetoder en jämn och hög produktkvalitet.

Det högklassiga råmaterialet ger vridmomentvärden, som ligger långt över dem som anges i de gällande DIN-normerna:

- DIN 5261 för PH/PZ-bitar
 - DIN 5263 för Spår-Bits,
 - Camcar-Norm för TORX-bits
- Det innebär en lång livslängd vid höga vridmoment och därmed idealiska förutsättningar för montagearbeten.

Fördelar:

- Lämplig för alla skruvjobb. På grund av deras enastående hårdhetsvärden på 59–61 HRC är de lämpliga för användning med både manuella verktyg och kraftverktyg.
- God slittålighet och därmed lång livslängd.
- Optimal passning i DIN-skrivar för lågt slitage och optimal vridmomentöverföring.
- Tillverkning baserad på professionella kvalitetskriterier enligt gällande ISO-normer med jämn och hög produktkvalitet.

Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 T15 X 70	Utförande
Art.nr.	2749000000	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118895193	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 T20 X 70	Utförande
Art.nr.	2749010000	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118895308	
Förp.	5 ST	
Typ	BIT E6,3 T40 X 70	Utförande
Art.nr.	2749020000	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118895315	
Förp.	5 ST	

Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontaktarna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

TCB INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	CTI 6	Utförande
Art.nr.	9006120000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimpning, Dubbelcrimp
Förp.	1 ST	

DMS PRO



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteringsriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repetering.

Allmänna beställningsdata

Typ	DMS PRO	Utförande
Art.nr.	1479120000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
Förp.	1 ST	

Mätinstrument



Precisionsverktyg från Weidmüller används över hela världen. Detta ansvar är vi medvetna om hos Weidmüller och vi har en omfattande service kring detta. I det dagliga arbetet skall verktyg ha en jämn bearbetningskvalitet även efter många arbetscykler. Weidmüller erbjuder därför sina kunder servicen "Verktygs-certifiering". Med denna tekniska provningsmetod garanterar Weidmüller funktionalitet och kvalitet hos sina verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	FLEXIMET 5 M	Utförande
Art.nr.	2534210000	Measuring tape
GTIN (EAN)	4050118545975	
Förp.	1 ST	

TCB INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

VDE-isolerade telefontänger



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

Allmänna beställningsdata

Typ	FRZ S 200	Utförande
Art.nr.	9046380000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357697	
Förp.	1 ST	

Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allmänna beställningsdata

Typ	KT 8	Utförande
Art.nr.	9002650000	Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4008190020163	
Förp.	1 ST	

Crimping tools



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

TCB INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 6 ROTO L	Utförande
Art.nr.	1444050000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.14mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118248593	Trapetspressning
Förp.	1 ST	

Vinklad spårskruvmejsel



Allmänna beställningsdata

Typ	SD TO 0,6X3,0	Utförande
Art.nr.	2749560000	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3 mm, Klinglängd: 70 mm, Klingtjocklek:
GTIN (EAN)	4050118895889	0.6 mm
Förp.	1 ST	

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX	Utförande
Art.nr.	9005000000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4008190072506	
Förp.	1 ST	

Tillbehör

Elektronisk sidavbitare



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

Allmänna beställningsdata

Typ	SUPER CUT	Utförande
Art.nr.	9205150000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248698950	
Förp.	1 ST	

Kombinerat skruv- och kapverktyg "Swifty® CS"

Kombinerat kap- och avisoleringsverktyg Swifty® CS och Swifty® CS set för krympfri kapning och avisolering av kopparkabel upp till 1,5 mm² (massiv) och 2,5 mm² (flexibel).

Allmänna beställningsdata

Typ	SWIFTY CS SET	Utförande
Art.nr.	9006060000	Kap-Skruv_Verktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4032248257638	
Förp.	1 ST	