

CB 160/2,5 TR NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	3155770000
Typ	CB 160/2,5 TR NC
GTIN (EAN)	4099987656825
Förp.	35000 items

CB 160/2,5 TR NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	160 mm	Byggdjup (tum)	6.2992 inch
Höjd	0 mm	Bredd	2.5 mm
Byggbredd (tum)	0.0984 inch	Nettovikt	0 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyamid 66	Draghållfasthet	80 N
Bunt diameter, max.	40 mm	Draghållfasthet (pund-kraft)	18 lbf
Bunt diameter, min.	2 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		