

CB 200/2,5 TR NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

| | |
|------------|----------------------------------|
| Art.nr. | 3155810000 |
| Typ | CB 200/2,5 TR NC |
| GTIN (EAN) | 4099987656962 |
| Förp. | 30000 items |

CB 200/2,5 TR NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------|--------|
| Djup | 0 mm | Höjd | 200 mm |
| Bygghöjd (tum) | 7.874 inch | Bredd | 2.5 mm |
| Byggbredd (tum) | 0.0984 inch | Nettovikt | 0 g |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Installationsmaterial

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig | Nej | Kan öppnas igen | Nej |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | Temperaturområde för användning max. | 85 °C |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | Halogener | Nej |
| Grundläggande material | Polyamid 66 | Draghållfasthet | 80 N |
| Bunt diameter, max. | 50 mm | Draghållfasthet (pund-kraft) | 18 lbf |
| Bunt diameter, min. | 2 mm | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |