


**CB 450/7,6 TR NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	3155970000
Typ	<a href="#">CB 450/7,6 TR NC</a>
GTIN (EAN)	4099987657471
Förp.	3500 items

## CB 450/7,6 TR NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	0 mm	Höjd	450 mm
Bygghöjd (tum)	17.7165 inch	Bredd	7.6 mm
Byggbredd (tum)	0.2992 inch	Nettovikt	0.17 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Installationsmaterial

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyamid 66	Draghållfasthet	550 N
Bunt diameter, max.	125 mm	Draghållfasthet (pund-kraft)	124 lbf
Bunt diameter, min.	4 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		