


CB 250/4,8 TR BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	3156170000
Typ	CB 250/4,8 TR BK
GTIN (EAN)	4099987658140
Förp.	12000 items

CB 250/4,8 TR BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0 mm	Höjd	250 mm
Bygghöjd (tum)	9.8425 inch	Bredd	4.8 mm
Byggbredd (tum)	0.189 inch	Nettovikt	0.01 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyamid 66	Draghållfasthet	220 N
Bunt diameter, max.	65 mm	Draghållfasthet (pund-kraft)	49 lbf
Bunt diameter, min.	3 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		