

**CB 550/7,6 TR BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	3156280000
Typ	<a href="#">CB 550/7,6 TR BK</a>
GTIN (EAN)	4099987658478
Förp.	2500 items

## CB 550/7,6 TR BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	0 mm	Höjd	550 mm
Bygghöjd (tum)	21.6535 inch	Bredd	7.6 mm
Byggbredd (tum)	0.2992 inch	Nettovikt	0.29 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Installationsmaterial

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Grundläggande material	Polyamid 66	Draghållfasthet	550 N
Bunt diameter, max.	160 mm	Draghållfasthet (pund-kraft)	124 lbf
Bunt diameter, min.	4 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		