

**HDC MHP 100 MC 1 2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Modul, 1000 V, 100 A, Antal poler: 2, Crimpan-slutning, Hane, Nödvändiga insticksplatser: 1
Art.nr.	<a href="#">3158690000</a>
Typ	HDC MHP 100 MC 1 2
GTIN (EAN)	4099987671170
Förp.	1 items

## HDC MHP 100 MC 1 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr (cURus)	E310075

## Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1.3386 inch
Höjd	50.4 mm	Bygghöjd (tum)	1.9842 inch
Bredd	34 mm	Byggbredd (tum)	1.3386 inch
Nettovikt	12 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Antal poler	2	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Isolationsmotstånd	1012 Ω	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hane	Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3	Grundläggande material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Serie	ModuPlug	Märkspänning (DIN EN 61984)	1000 V
Märkspänning enligt UL/CSA	600 V	Märkstötspänning (DIN EN 61984)	8 kV
Märkström (DIN EN 61984)	100 A	Nödvändiga insticksplatser	1

## PE anslutningsdata





Anslutningstyp PE	Skruvanslutning via modulram
-------------------	------------------------------

## Utförande

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Ledardiameter, max.	35 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	10 mm <sup>2</sup>		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		



## HDC MHP 100 MC 1 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## 100 A crimpkontakter

Crimpning är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.



## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHP100 M 10 2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3157310000</a>	Hane, Silver, 10 - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4099987663533	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP100 M 16 2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3157320000</a>	Hane, Silver, 16 - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4099987663540	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP100 M 25 2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3157330000</a>	Hane, Silver, 25 - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4099987663557	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP100 M 35 2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3157340000</a>	Hane, Silver, 35 - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4099987663564	
Förp.	10 ST	

## Övrigt



Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmblyglar, täckplattor och reservtätningar

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1480380000</a>	ModuPlug, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4050118288933	
Förp.	1 ST	