

**CXI LABEL FLAP S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Allmänna beställningsdata**

Utförande	CUBESERIES, Etikett
Art.nr.	<a href="#">3169130000</a>
Typ	CXI LABEL FLAP S
GTIN (EAN)	4099987828048
Förp.	100 items

## CXI LABEL FLAP S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	6 mm	Byggdjup (tum)	0.2362 inch
Höjd	10.3 mm	Bygghöjd (tum)	0.4055 inch
Bredd	15.9 mm	Byggbredd (tum)	0.626 inch
Nettovikt	0.01 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Utförande	jackbar	Färgkod	vit
-----------	---------	---------	-----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		


## CXI LABEL FLAP S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## vit



THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.

- Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrerung av märkningen på varje etikett,

## Allmänna beställningsdata

Typ	THM MT30X 12/6 WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2466760000</a>	THM, Apparatmärkning, 6 x 12 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118480887	
Förp.	1 ST	

## gul




THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.

- Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrerung av märkningen på varje etikett,

## Allmänna beställningsdata

Typ	THM MT30X 12/6 GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1391390000</a>	THM, Apparatmärkning, 6 x 12 mm, gul
GTIN (EAN)	4050118191523	
Förp.	1 ST	

## LM MT300 12X6



- Klisteretiketter i polyester
- lämpliga för DIN A4 laserskrivare,
- friktionstålig
- hög värmetålighet
- för märkning av kopplingsdon och moduler av alla typer,
- även skrivbar med kulspetspenna eller märkpenna STI

## Allmänna beställningsdata

Typ	LM MT300 12/6 GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1882910000</a>	LaserMark, Apparatmärkning, 6 x 12 mm, gul
GTIN (EAN)	4032248487004	
Förp.	10 ST	