

CXM LABEL FLAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Allmänna beställningsdata

Utförande	CUBESERIES, Etikett
Art.nr.	3169140000
Typ	CXM LABEL FLAP S
GTIN (EAN)	4099987828055
Förp.	50 items

CXM LABEL FLAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	6 mm	Byggdjup (tum)	0.2362 inch
Höjd	12.2 mm	Bygghöjd (tum)	0.4803 inch
Bredd	27 mm	Byggbredd (tum)	1.063 inch
Nettovikt	0.01 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Utförande	jackbar	Färgkod	vit
-----------	---------	---------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CXM LABEL FLAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

LM MT300 12X6



- Klisteretiketter i polyester
- lämpliga för DIN A4 laserskrivare,
- friktionstålig
- hög värmetålighet
- för märkning av kopplingsdon och moduler av alla typer,
- även skrivbar med kulspetspenna eller märkpenna STI

Allmänna beställningsdata

Typ	LM MT300 12/6 GE	Utförande
Art.nr.	1882910000	LaserMark, Apparatmärkning, 6 x 12 mm, gul
GTIN (EAN)	4032248487004	
Förp.	10 ST	

gul




THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.

- Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrerung av märkningen på varje etikett,

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MT30X 12/6 GE	Utförande
Art.nr.	1391390000	THM, Apparatmärkning, 6 x 12 mm, gul
GTIN (EAN)	4050118191523	
Förp.	1 ST	

vit



THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.

- Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrerung av märkningen på varje etikett,

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MT30X 12/6 WS	Utförande
Art.nr.	2466760000	THM, Apparatmärkning, 6 x 12 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118480887	
Förp.	1 ST	

CXM LABEL FLAP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

gul




THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.

- Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrerung av märkningen på varje etikett,

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MT30X 8/8 GE	Utförande
Art.nr.	1310540000	THM, Apparatmärkning, 8 x 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4050118112665	
Förp.	1 ST	

vit



THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.

- Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrerung av märkningen på varje etikett,

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MT30X 8/8 WS	Utförande
Art.nr.	1954070000	THM, Apparatmärkning, 8 x 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4032248632947	
Förp.	1 ST	