


SNAPMARK 2.5/3T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SnapMark – denna skylthållare har utvecklats specifikt för tvåvåningsplinten IDK 1,5 N i I-serien. Genom den flexibla svängningsmekanismen kan överkopplingar monteras eller tas bort enkelt. Den rymmer fyra DEK 5 märkskyltar eller två WS 10/5 mellanstora plintmärkningar.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3179010000
Typ	SNAPMARK 2.5/3T
GTIN (EAN)	4099987893305
Förp.	40 items

SNAPMARK 2.5/3T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Djup	32.2 mm	Byggdjup (tum)	1.2677 inch
Höjd	28.66 mm	Bygghöjd (tum)	1.1283 inch
Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0.1968 inch
Nettovikt	0.49 g		

Allmänna data

Bredd	5 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Grundläggande material	PA 66	Applikation/Tillverkare	Weidmueller

Plintmärkning

Delning i mm (P)	5.00 mm
------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		