

SAIBGS-P-8A-4/6-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem.

Skruvanslutningen kan användas i en mängd olika applikationer. Med denna teknologi kan ledaren, alternativt med ändhylsor, kopplas in i anslutningselementen och fästas med en skruv. Den är den klassiska och billigaste anslutningstekniken som även fungerar med flera ledare i en anslutning.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Fritt anpassningsbara stiftlistor, M12 |
| Art.nr. | 3196330000 |
| Typ | SAIBGS-P-8A-4/6-M12 |
| GTIN (EAN) | 4099987984133 |
| Förp. | 1 items |

SAIBGS-P-8A-4/6-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|----------|-------|-----------|------|
| Diameter | 20 mm | Nettovikt | 27 g |
|----------|-------|-----------|------|

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

| | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Antal poler | 8 | Kodering | A-kodad |
| Kontakttyta | förgylld | Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Kapslingsmaterial | PA | Isolationsmotstånd | 108 Ω |
| Kabeldiameter max. | 6 mm | Kabeldiameter min. | 4 mm |
| Ledardiameter, max. | 0.5 mm ² | Ledardiameter, min. | 0.14 mm ² |
| Nominell spänning | 60 V | Märkström | 2 A |
| Skyddsklass | IP67 | Stickcykler | ≥ 50 |
| Nedsmutningsgrad | 3 | Kontakttyp | Hona |
| Skärmanslutning | Nej | Material låsring | Zinkpressgjutning |
| Temperaturområde kapsling | -40 ... +85 °C | | |

Allmänna data

| | | | |
|------------------|-------|-------------------|----------|
| Antal poler | 8 | Anslutning 1 | M12 |
| Anslutning 2 | Skruv | Kapslingsmaterial | PA |
| Anslutningsgänga | M12 | Kontakttyta | förgylld |
| Skyddsklass | IP67 | Stickcykler | ≥ 50 |

Normer

| | |
|------------------|-----------------|
| Kontaktndon Norm | IEC 61076-2-101 |
|------------------|-----------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

Polschema

