

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

WIL-Vario är en robust LED-lampa för industriella användningar som erbjuder maximal anpassningsförmåga. Den har en helt inkapslat aluminiumkapsling, är IP67-klassad och lämplig för krävande omgivningar. Tack vare WS2812B-protokoll kan varje lysdiod styras individuellt med avseende på färg, ljusstyrka och funktion. Ljuset arbetar med en märkspänning 5 V DC. Dess spaltfria staplingsbarhet gör den idealisk för användningar som nivåindikatorer, lampor för områdesmarkering eller som spotlights.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	3201440000
Typ	<a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X465-F</a>
GTIN (EAN)	4099987989183
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	10 mm	Byggdjup (tum)	0.3937 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0.3937 inch
Längd	465 mm	Bygglängd (tum)	18.3071 inch
Nettovikt	228 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-20 - 50°C
-----------------	------------

## Allmänna tekniska data

LED-modulens form	rektangulär	Livslängd	60.000 h
Skyddsklass	IP67	Verkningsgradsklass (enligt EU-direktiv nr. 874/2012)	Not required

## Anslutningsdata

Anslutningsgänga	utan
------------------	------

## Elektriska data

Effekt	2.1 W	Reglerbar effekt	Ja
--------	-------	------------------	----

## Materialdata

Kapslingsmaterial	Aluminium	Gjutmassa	PUR V0
-------------------	-----------	-----------	--------

## Tekniska data för kabel

Kabel material	PUR	Mantelfärg	svart
Kapslingsmaterial	Aluminium	Kabellängd	5 m

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

